

RS31H USB- jalkaohjain neljällä polkimella



- Neljä poljinta
- Täydellinen ergonomia kengänkokoan 46 (EUR) asti – erityisleveä keskipoljin
- HID-näppäimistötila (lisävaruste)
- Tukee multimedianappaimia
- Kestävä ja pitkä USB-johto (2,5 m)
- Keski- tai yläpoljin lukittavissa
- Tukee pikanäppäinyhdistelmiä (esim. "Ctrl + Alt + P" tai "Alt + 1")
- Täysin yhteensopiva Olympuksen sanelunhallintaohjelmiston kanssa

Handsfree-ohjaus missä tahansa sovelluksessa

Ammattikäyttöön suunnitellussa RS31H-jalkaohjaimessa on neljä painiketta, joilla on helppo ohjata sekä Olympus-sanelunhallintaohjelmia (ODMS, DSS Player Standard, Sonority) että haluamiasi kolmannen osapuolen ohjelmia. Tämä voi olla mikä tahansa puhtaaksikirjoitussoitin tai muu sovellus, jota voidaan ohjata pikanäppäinyhdistelmillä (esim. "Ctrl + Alt + P" tai "Alt + 1") tai multimedianappaimilla (Seuraava kappale, Pysäytä, Toisto/keskeytys jne.). Määritä vain haluttu komento polkimille maksuttomalla Olympus Foot Switch Configuration Tool -sovelluksella. Kun olet määrittänyt polkimet yksilöllisiä tarpeitasi vastaavaksi, kätesi ovat vapaat äänitiedoston puhtaaksikirjoittamista tai muita tehtäviä varten. Erityisleveän keskipolkimen ansiosta ohjaimen ergonomia soveltuu täydellisesti kengänkokoan 46 asti, ja sen avulla puhtaaksikirjoitat äänitiedostoja jopa usean tunnin pituisten yörupeamien ajan.

Tekniset tiedot

Ohjainpainikkeet

Painikkeiden lukumäärä:	4
Lukittavat painikkeet:	Ylä- tai keskipoljin
Ohjelmistolla ohjelmoitavat painikkeet	Käytössä
Liukumaton matto:	Varusteena

Käyttötilat

Olympus-tila	Saatavilla (oletus)
HID-näppäimistötila	Saatavilla (vaihtoehtoinen)
Poljinten toiminta HID-näppäimistötilassa	
Yksittäinen	Aktivoi ennalta määritetyn näppäimistökomennon yhdellä painalluksella.
Kaksoispainallus	Aktivoi ennalta määritetyn näppäimistökomennon sekä painalluksen että vapautuksen yhteydessä. Soveltuu täydellisesti vaihtuville toiminnoille, kuten Toisto/keskeytys.
Pitkä painallus	Aktivoi ennalta määritetyn näppäimistökomennon jatkuvana, kunnes poljin vapautetaan. (normaalin näppäimistön tapaan)

Mitat

Kaapelin pituus	2,5 m
Paino	773 g
Korkeus	40,5 mm
Leveys	214 mm
Syvyys	144 mm
	-

Ulkokuori

Väri vaihtoehdot	Dark Grey
------------------	-----------

Liitännät

USB-portti	1.0/ 1.1/ 2.0/ 3.0/ 3.1 (tyyppi A)
8-napainen liitin	Varusteena (mini DIN)

Ympäristö

Lämpötila	0 - 42°C (käyttö)
-----------	-------------------

Yhteensopiva ohjelmisto

ODMS	Versio 6 (tai uudempi)
DSS Player Standard	Release 2
DSS Player MAC:lle	Versio 7.3.0 (tai uudempi)
	Huomautus: Painikemääritystä ei voida mukauttaa sovelluksessa.
Olympus Sonority	Versio 1.0.1 (tai uudempi)
DSS Player Pro	Versio 5.0 (tai uudempi)
Footswitch Configuration Tool (Olympus-jalkaohjaimen määrittästyökalu)	Käytössä
Kolmannen osapuolen ohjelmisto	Edellyttää mahdollisuutta ohjata toimintoja näppäinkomennoilla.

Foot Switch Configuration Tool (jalkaohjaimen määrittästyökalu) – Perustoiminnot

HID-näppäimistökomentojen/ pikanäppäinyhdistelmien määrittäminen	Käytössä
Tuetut multimedianaippäimet (Windows)	Seuraava kappale Edellinen kappale Pysäytä toisto Toisto/keskeytys Mykistys Lisää äänenvoimakkuutta Vähentää äänenvoimakkuutta Käynnistä Media Player
Tuetut multimedianaippäimet (Mac OS)	Seuraava kappale Edellinen kappale Poisto Mykistys Lisää äänenvoimakkuutta
Vaihtaminen Olympus-tilan ja HID-näppäimistötilan välillä	Saatavilla
Jalkakytkinasetusten mallit	Tallenna ja lataa
Pääkäyttäjän kirjoitustila	Käytössä

Käyttöjärjestelmät ja vaatimukset

Windows	Käyttöjärjestelmä: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	Käyttöjärjestelmä: Mac OS X 10.9 - 10.15

Yhteensopivat Olympus-tuotteet

Huom	Sanelimen käyttöönotto vaatii asettamisen telakointiasemaan. Alla tarvittavat kombinaatiot.
CR20	DS-F1 (VoiSquare)
CR15	DS-7000 DS-3500
CR10	DS-5500 DS-5000 / 5000ID DS-3400
CR3A	DS-4000 DS-3300

Suosittelu käyttö

Käyttötarkoitus	Saneluiden purku
-----------------	------------------