

RecMic II-sarja

- Kytke ja käytä Nuance© Dragon -puheentunnistuksella
- Puheentunnistus meluisissa ympäristöissä
- Mukautettavat painiketapahtumat
- Keilanmuodostus
- Kytke ja käytä Windows-puheentunnistuksella
- Mikrofonijalusta handsfree-sanelulle
- Kohinanvaimennus
- Kiihtyvyyssanturi



Suunniteltu puheentunnistusta varten

KOE UUSI PUHEENTUNNISTUKSEN ULOTTUVUUS.

Vaativimpien ammattilaisten tarpeisiin kehitetty RecMic II -mallisto tarjoaa ensiluokkaista käytettävyyttä ja tuloksia eri puheentunnistusjärjestelmissä. Uusi mallisto sisältää neljä eri mallia, joissa on innovatiivinen vastameluteknologia ainutlaatuisella kaksimikrofonijärjestelmällä joustavaa suuntaavuutta ja vastameluominaisuutta silmällä pitäen. Kaikissa malleissa on miellyttävä, UV-suojattu pinta ja äänettömät painikkeet häiritsevien runkoäänien vaimentamiseksi. Antibakteerinen pinta täyttää erityisesti terveydenhuoltoalan hygieniavaatimukset.

Tekniset tiedot

Tallennusmedia

Sisäinen muisti	Ei
	8 GB (RM-4015P)

USB-toiminto

USB-nopeus	Nopea USB 2.0
USB-luokat	USB Audio Class HID-hiiri HID-valmistaja (oletus) / näppäimistö

Laitteiston ohjaus

Pääkytkin	Liuku (RM-4100S, RM-4110S) Paina (RM-4010P, RM-4015P)
Ohjelmoitava painike	14 Vähäkohinaiset painikkeet
Optinen rullahiiri	Kyllä, sis. hiiren vasemman painikkeen napsautustoiminnon (RM-4010P, RM4015P, RM-4110S)
Vedä ja pudota -toiminnon lapsilukko	Kyllä (vain rullahiirellä varustetut mallit)
Toimintopainikkeet	4 (RM-4100S: 3 F-lisäpainiketta)
Kiihtyvyyssanturi	Saatavilla

Tallennus-tilat

Tallennusmuoto	PCM (mono, 16-bittinen, 44,1 kHz:n näytteenottotaajuus)
----------------	---

Nauhoitustoiminto

Kohinanvaimennus	Muuttuva
Aktiivinen, suuntaava	Muuttuva
Äänianalysoitsija	Saatavilla
Pop-suodatin	Kolmikerroksinen

Käyttötilat

Olympus-tila	Saatavilla (oletus)
HID-näppäimistötilat	Mukautettu tila (mukautettavat painikeasetukset kolmansien osapuolten sovellusten ohjaamiseen RCT - RecMic Configuration Tool -ohjelmistolla) Dragon-tila (ennalta määritetty asetus Dragon-puheentunnistukselle) Windows-puheentunnistustila (ennalta määritetty asetus Windows-puheentunnistukselle)

Tallennusasetukset	Hiljainen ympäristö Meluisa ympäristö puheentunnistusta varten Meluisa ympäristö perinteistä sanelua varten
--------------------	---

Muut ominaisuudet

Automaattinen jalustan tunnistus	Saatavilla
Automaattinen mikrofonin mykistys	Kyllä, pöydälle asetettaessa

Erityisominaisuudet hoitoalan käyttötärpeisiin

Kemiallinen sietokyky	Etanoli Isopropanoli
Antibakteerinen kotelo	Polygiene®

Yhteensopiva ohjelmisto

Olympus RecMic Configuration Tool (RCT) -ohjelmisto	Versio: 1.0 tai suurempi
Kolmannen osapuolen ohjelmisto	Mikä tahansa ohjelmisto, jota voidaan ohjata näppäinoikopuluilla (esim. Ctrl + H)

Liittymä Sisääntulo

Mikrofonin tyyppi	Älykäs kaksoismikrofonijärjestelmä
Taajuusvaste	200 - 9000 Hz
Mikrofonin herkkyys / vahvistus	- 39dBv
Sisääntulotaso	- 48 dBv / + 86 dB SPL
Signaali-kohinasuhde	59 dBA
Mikrofonin ominaisuudet	Kaikkialle suunnattava

Liittymä Ulostulo

Kaiutin	28 mm Yhdysrakenteinen etukaiutin
Suurin teho	350 mW

Virtalähde

Vakio-USB-tila	278 mA tai vähemmän
Matalan virrankulutuksen USB-tila	80 mA tai vähemmän

Mitat

Kaapelin pituus	2,5 m
Korkeus	171 mm
Leveys	32 mm
Syvyys	43,2 mm
Paino	185 g sisältää kaapelin 170 g (RM-4100S) 116 g ilman kaapelia (RM-4010P/ RM-4015P/RM-4110S)

Ulkokuori

Rungon väri	Musta
Symmetrinen kotelo	Soveltuu sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille
Haptiikka	Tasainen pinnoite vähentää käsittelyääniä (UV-suojapinnoite)
LED	7

Käyttöjärjestelmät ja vaatimukset

Windows	Windows 7/8.1/10
---------	------------------

Olympus RecMic Configuration Tool (RCT) -ohjelmiston järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmä:	Microsoft® Windows® 7• Ultimate/Enterprise/Professional SP1 (x86/x64)
--------------------	---

Microsoft® Windows® 8.1/10• Enterprise/Pro (x86/x64)

CPU:	1 GHz tai suurempi
------	--------------------

Muisti:	Vähintään 1 Gt (x86) / vähintään 2 Gt (x64)(Microsoft® Windows® 7/8.1)
---------	--

Vähintään 2 Gt (Microsoft® Windows® 10)

Kovalevytilaa:	Vähintään 30 Mt(Lisätilaa tarvitaan .NET Framework -asennukselle.)
----------------	--

.NET Framework	Versio: 4.6
----------------	-------------

Dragon-	Dragon Professional/Legal v14 - 15 puheentunnistusohjelmisto
	Dragon Medical Practice Edition 2 - 3

Myyntipakkaus

Kohteet	RecMic-malli
	Mikrofonijalusta
	Pikaopas (EN/CZ/DK/DE/ES/FI/FR/IT/LIT/NL/PL/RUSV)
	Olympus RecMic Configuration Tool (RCT) -ohjelmisto (ladattavissa verkkosivustolta)

Saatavilla olevat mallit

Mallit	RM-4010P / RM-4015P
	RM-4100S
	RM-4110S